

Konverter RS 422 zu TTY weiblich (15-polig), verschraubbar mit RS-422-Schnittstelle, Kabelabgang 180 Grad, zum Anschluss von SIMATIC S5
Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Konverter RS 422 zu TTY
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; am HMI anschraubbar
Schnittstellen	
Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	9; Männlich (RS 422)
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	15; Weiblich (TTY)
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	keine
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja; HMI Seite
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen
Maße	
Breite	42 mm
Höhe	62 mm
Dicke	11 mm
Gewichte	

Gewicht (ohne Verpackung)	28 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für alle SIMATIC HMI RS 422 Schnittstellen geeignet, Details siehe Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes
Nutzbar in folgenden Produkten	
<ul style="list-style-type: none"> • Produkt 1 • Produkt 2 • Produkt 3 • Produkt 4 • Produkt 5 • Produkt 6 • Produkt 7 • Produkt 8 • Produkt 9 • Produkt 10 • Produkt 11 • Produkt 13 • Produkt 14 • Produkt 15 	<ul style="list-style-type: none"> 6AV6642-0* 6AV6542-0* 6AV6545-0* 6AV6644-* 6AV6545-8* 6AV6640-0C* 6AV6643-7BA00-* 6AV6643-7CD00-* 6AV6643-7DD00-* 6AV2124-* 6AV2128-3* 6AV6647-* 6AV6643-8* 6AV2123-2*

letzte Änderung:

18.12.2020 