



Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa 12N5.5-4A - Conventional 12 Volt Batterie

Leistung

Spannung	12V
Capacity (10-hour)	5.5Ah
Kapazität 20 Std (vorgegeben)	5.8Ah
CCA @ -18°C	55A

Dimensions (±2mm)

Länge	135mm
Breite	60mm
Höhe	130mm

Maße und Gewichte

Durchschnittliches Gewicht inkl. Säure	2.5kg
Säure Volumen	0.4l


Technologie

Technologie	Cast Sb/Sb
Separator	Leaf



Anschlusspol Typ - 2

Zellenanordnung



Ausstellungsdatum: 13/04/2018 - E&EO



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa 12N5.5-4A - Conventional 12 Volt Battery

Performance

Voltage	12V
Capacity (10-hour)	5.5Ah
Capacity (20-hour)	5.8Ah
CCA @ -18°C	55A

Dimensions (±2mm)

Length	135mm
Width	60mm
Height	130mm

Weights & Measures

Mean Weight with Acid	2.5kg
Acid Volume	0.4l


Technology

Technology	Cast Sb/Sb
Separator	Leaf



Cell Assembly Layout

Terminal Type - 2



Data Sheet generated on 13/04/2018 - E&OE