



## Yuasa Technisches Datenblatt

### Yuasa YB12A-A - Yumicron Batterie

#### Leistung

Spannung	12V
Capacity (10-hour)	12Ah
Kapazität 20 Std (vorgegeben)	12.6Ah
CCA @ -18°C	150A

#### Dimensions (±2mm)

Länge	134mm
Breite	80mm
Höhe	160mm

#### Maße und Gewichte

Durchschnittliches Gewicht inkl. Säure	4.1kg
Säure Volumen	0.8l

#### Technologie

Technologie	Cast Sb/Sb
Separator	Synthetic Resin+Glass Fiber



#### Anschlusspol Typ - 6

#### Zellenanordnung



Ausstellungsdatum: 13/04/2018 - E&EO



## Yuasa Technical Data Sheet

### Yuasa YB12A-A - YuMicron Battery

#### Performance

Voltage	12V
Capacity (10-hour)	12Ah
Capacity (20-hour)	12.6Ah
CCA @ -18°C	150A

#### Dimensions (±2mm)

Length	134mm
Width	80mm
Height	160mm

#### Weights & Measures

Mean Weight with Acid	4.1kg
Acid Volume	0.8l


#### Technology

Technology	Cast Sb/Sb
Separator	Synthetic Resin+Glass Fiber



#### Cell Assembly Layout

#### Terminal Type - 6



Data Sheet generated on 13/04/2018 - E&OE