

Art.Nr. 37234

Solar LED Leuchtkugel Globo RGB

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem und UV-resistentem Kunststoff
- schwimmfähig
- festverbautes & integriertes Solar Panel
- 8 feste & 1 durchlaufender Farbmodus
- inklusive Ni-MH Akku AA 1,2V 1000mAh
- inklusive Erdspeiß
- für den Innen und Außenbereich IP67

EAN-Code:	4002940372342
Zolltarifnummer:	94054039900
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Polyethylen, Metall
Farbe:	weiß
CE:	ja
Tag-/Nachtsensor:	ja
Farbwechsel:	ja
Ein-/Ausschalter:	ja
Schutzgrad IP:	67
Typ Batterien:	AA NiMH 1,2V 1000 mAh
Anzahl Batterien:	3



Abmessung Produkt in mm

Außendurchmesser: 300,00

Elektrische Daten

Schutzklasse: III

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED: 2
Lichtfarbe: farbwechsel und neutralweiß



Verpackungsinhalt/Zubehör

Montagematerial
Erdspeiß
inkl. Leuchtmittel:

Verpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite: 310
Tiefe: 310
Höhe: 310
Nettogewicht in kg: 0.8
Bruttogewicht in kg: 1.1
Verpackungseinheit: 1

Abmessung VE-Karton in mm

Breite: 330
Tiefe: 330
Höhe: 330
Bruttogewicht in kg: 1.5
Palettenmenge: 24



Art.Nr. 37234

Solar LED Leuchtkugel Globo RGB

Hersteller: HEITRONIC



Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10