



# Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.crosstools.de</b>	<b>Cross Tools Stromerzeuger</b> <b>CPG 3000</b>	<b>68035</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458680351		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b> <b>brutto</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	
-	-	-	-	-
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b> <b>net. / brut.</b>	<b>VK-Einheit</b>
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>		
62,0	45,0	50,0	37 / 40	1

## Cross Tools Stromerzeuger CPG 3000

<b>Menge / Palette:</b>	
<b>Menge / LKW:</b>	

### Kurzbeschreibung:

Der CPG 3000 gibt Ihnen die nötige Freiheit Ihre Maschinen und Gartengeräte dort zu betreiben, wo sonst kein Strom fließt!

Kraftvoller Stromerzeuger mit einer Dauerleistung von 2,5 kW. Er ist ausgestattet mit 2 x 230 V Schuko-Steckdosen. Betriebsdauer vollgetankt bis zu ca. 11 Stunden (1/2 Last). Der luftgekühlte Einzylinder 4-Takt-Motor wird mit Benzin bleifrei betrieben (auch E10 geeignet) und über eine mechanische Regelung eingestellt.

Ausgestattet mit einer automatischen Spannungsregelung (AVR), Voltmeter, Überlastschutz und Ölmangelsicherung kann der CPG 3000 im ambitionierten Einsatz als kraftvolle Stromquelle eingesetzt werden.

### Technische Daten:

Maximalleistung:	3,85 kW / 5,2 PS
Dauerleistung:	2,5 kW
Menge und Art Steckdosen:	2 x 230 V~
Hubraum:	196 cm <sup>3</sup>
Treibstoffart:	90 Oktan (auch E10)
Aufstellhöhe max.:	1000 m üNN
Empfohlene Ölspezifikation:	SAW 10 W 40
Tankinhalt:	15 Liter
Nutzbarer Tankinhalt:	12 Liter



### Prüfzeichen:

