

AR-Buchsenkontakt

Kabellänge 1 m



	51991002
Beschreibung	Buchsenkontakt, 1m
Max. Betriebsstrom	3 A
Leitungsquerschnitt	2 x 0,34 mm ²
Material Mantel	PVC
Temperaturbereich	-25 ° C ~ +75 ° C
Länge	1000 mm
Bemerkungen	max. zulässige Spannung: 48 V DC verpolungssicher Abmessungen Buchse: 24 x 7 x 6 mm