

## Datenblatt / Data Sheet

### Wärmeleitendes Doppelklebeband

Heat conducting double-adhesive tape



### Technische Daten / Technical data:

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	30133009
Klebebanddicke / Tape thickness	0.25mm
Farbe / Colour	weiß / white
Klebebandtype / Tape type	Gefülltes Acrylat Polymer / Filled Acrylic Polymer
Füllstoff / Filler	Keramik / Ceramic
Dicke der Schutzabdeckung / Liner thickness	0.05mm
Schutzabdeckung / Liner type	Beidseitig, mit Silikon behandeltem Polyester Dual liner using silicone-treated polyester
Wärmeimpedanz / Thermal impedance (C-in. <sup>2</sup> /W)	0.90
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity (W/m-K)	0.60 Methode / Method: ASTM C-177
Oberflächenwiderstand / Surface resistivity (Ω-cm)	1.6x10 <sup>11</sup>
Volumenwiderstand / Volume resistivity (Ω-cm)	3.9x10 <sup>11</sup>
Abmessungen L x B / Dimensions L x W	11 m x 9mm