



# Einhell

## PROFESSIONAL



**Akku-Schlagschrauber**

**TP-CI 18 Li BL - Solo**

**Art.-Nr.: 4510030**

Ident.-Nr.: 21041

EAN-Code: 4006825613971

Der Einhell Akku-Schlagschrauber TP-CI 18 Li Brushless-solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change Familie. Alle Akkus sowie Ladegeräte der Linie können verwendet werden. Darüber hinaus bietet der bürstenlose Motor mehr Leistung und eine längere Laufzeit als ein herkömmlicher Motor. Das Eindrehen von großen und langen Schrauben ist mit dem Schlagschrauber ein müheloses Unterfangen. Er verfügt über eine ¼" (6,35 mm) Innensechskant-Werkzeugaufnahme. Die fein dosierbare Drehzahlregelelektronik kann individuell abgestimmt werden. Die kurze, leichte Bauweise schont die Kräfte, die ergonomischen Softgripflächen bieten einen festen Halt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Spezieller Schlag-Mechanismus schützt Handgelenk vor Drehkräften
- Schlagschrauber - müheloses Eindrehen von großen/langen Schrauben
- 6,35 mm (¼") Innensechskant-Aufnahme
- Fein dosierbare Drehzahlregelelektronik zum gefühlvollen Arbeiten
- Kurze, leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl           | 0 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| - Art der Bit-Sicherung      | Mechanische Verriegelung   |
| - Werkzeug-Aufnahme (6-Kant) | Bithalter (6,35mm/¼")      |
| - Werkzeug-Aufnahme (4-Kant) | 0.25 Zoll                  |
| - Max. Drehmoment hart       | 180 Nm                     |



BRUSHLESS MOTOR



NO RECOIL

## Logistische Daten

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 1.07                 |
| - Bruttogewicht (kg)              | 1.25                 |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK                |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 5.5 kg               |
| - Maße Exportkarton               | 320 x 170 x 220 mm   |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 9024   16400   19200 |



ROBUST



ERGONOMIC



BATTERY & CHARGER

NOT INCLUDED



**18 V**



**BEST PERFORMANCE**  
WITH  
**≥ 2.5 Ah**



**BRUSHLESS**

## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Befestigen und Lösen <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	210
2.0 Ah	280
2.5 Ah	350
3.0 Ah	420
4.0 Ah	560
5.2 Ah	730
6.0 Ah	840
8.0 Ah	1120

Testaufbau:

1) Radmuttern