

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
145344014	1	132	4008224632188

Gartenspieß mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und mechanischer Zeitschaltuhr, Zuleitung ca. 1,5 Meter, H07RN-F3G1,5mm², Schutzklasse IP44, 230V~, 50Hz, 16A, max. 3.500 Watt, Farbe schwarz, verpackt in Faltschachtel



Technische Daten

Ausführung	SCHUKO
Anzahl der Einheiten	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Mit Klappdeckel	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	schwarz
Abschließbar	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Montage	Gartenspieß
Befestigungsart	Bodenbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Nennstrom	16A
Nennspannung	230V
Frequenz	50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Gerätebreite	230mm
Gerätehöhe	450mm
Gerätetiefe	70mm
Ausstattung	mechanische Zeitschaltuhr