

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
145326012	1	132	4008224632317

Energiesäule mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
Lampenfassung (ohne Leuchtmittel), 3 Ein/Aus Schalter, inklusive Erdspieß
15,8 cm, Säule Kunststoff, Platte Kunststoff, Schutzklasse IP44, 230V~, 50Hz,
16A, Farben schwarz/grün



Technische Daten

Ausführung	SCHUKO
Anzahl der Einheiten	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Mit Klappdeckel	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	schwarz/grün
Abschließbar	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	Ja
Überspannungsschutz	Nein
Montage	Gartenspieß 15,8 cm
Befestigungsart	Bodenbefestigung
Verwendung	Energiestation im Garten
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Nennspannung	230V
Frequenz	50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Mit Ein-/Ausschalter	Ja 3x
Ausstattung	Lampenfassung zur Beleuchtung der Säule (ohne Leuchtmittel)