

Gigaset CL660A

Schöner kommunizieren - mit Anrufbeantworter

- Separate Basis mit integriertem digitalen Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder über die Tasten an der Basisstation
- Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- PC-Anschluss über Micro-USB
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Modernes, schlankes Design



Audio Qualität

- Brillante Audio-Qualität
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte: Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard-Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale
65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation

- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Mute Funktion

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media Pool:
 - Zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formate: CLIP-Bilder: 172 x 240 Pixel
 - Screensaver: 240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingeltöne (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB

- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Separate Basis mit integriertem digitalen Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder über die Tasten an der Basisstation
- Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (180 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)

- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP

Mobilteil	Standby: Bis zu 280 Std. Sprechzeit: Bis zu 14 Std. Akku: 2 x AAA NiMH Akku Ladezeit: Ca. 10 Std. Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m Abmessungen: 157 x 52 x 21 mm (H x B x T) Gewicht: Ca. 116 g (incl. Akkus)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 92 x 120 x 49 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 116 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil Abmessungen: 92 x 20 mm (Durchmesser x H) Gewicht: Ca. 162 g
Lieferumfang	1 Basisstation Gigaset Box 200A 1 Mobilteil Gigaset CL660H 1 Ladeschale 2 Steckernetzteil 1 Telefonanschlusskabel 2 AAA NiMH Akkus 1 Akku-Deckel 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Anthrazit / schwarz
Datenblatt-Version 06.02.2018	