

**Verbindungselemente  
H35,0/30S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1  
• Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H35,0/30S
Best.-Nr.	<a href="#">945100000</a>
Ausführung	Aderendhülse, unisoliert, 30 mm
GTIN (EAN)	4008190071516
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

## Verbindungselemente H35,0/30S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	1,49 g		

### Technische Daten

Ausführung	unisoliert
------------	------------

### Aderendhülsen

Abisolierlänge	30 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm
Kragendurchmesser (D2)	11 mm	L1 in mm	30 mm
Leiteranschlussquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>

**Datenblatt****Verbindungselemente  
H35,0/30S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zeichnungen****Abbildung ähnlich**