# KERN IFS6K-4S



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem	
Ablesbarkeit [d]:	100 mg   200 mg
Anwärmzeit:	2 h   2 h
Auflösung:	30 30.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 mg   200 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen2 s	
Empfohlenes Justiergewicht:	6 kg (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht Linearität: 100 mg | 200 mg 100 mg | 200 mg Reproduzierbarkeit: Tarierbereich: -6 kg Wägebereich [Max]: 3 kg | 6 kg Wägeeinheiten: kg Dehnungsmessstreifen Wägesystem: Wägezellen-Verbindung: 4-wire

Anzeige	
Display Ziffernhöhe (groß):	1,650 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	1,350 cm

Zählen	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzäh (Labor):	len100 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen1 g (Normal):	
Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	60000

Funktionen		
PRE-TARE-Funktion:	ja	
Prozentbestimmung:	ja	
Summenspeicherfunktion:	ja	
Wägen mit Toleranzbereich:	ja	
Zählfunktion:	ja	
Umgebungsbedingungen		
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %	
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C	

Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C
Energieversorgung	
Akku:	Rchrg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	18 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100-240V50/60Hz 190mA
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK
Dienstleistungen	

Justage auf Aufstellungsort:	961-248
Kategorie	
Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

963-128

DAkkS-Kalibrierschein:

Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (BxTxH):	500 x 330 x 235 mm
Bruttogewicht:	6,035 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4,500 kg
Versandart:	Paketdienst
Bauform	

Bauform	
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	230 x 230 x 110 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	300 x 240 x 440 mm

# KERN IFS6K-4S



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]

Kabellänge: 2,500 m Kabellänge Anzeigegerät: 3 m Libelle: ja Material der Wägeplatte: Edelstahl Stativhöhe: 33 cm Wandhalterung: ja Wägefläche (BxT): 230 x 230 mm

SUM

TOL

MULTI

INTERN

## Piktogramme

## STANDARD











## **FACTORY**



