
KERN **KIB-A06**

Signallampe, inklusive Schnittstelle, zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich



Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761207066
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Signallampe

Messsystem	
Linearität	±

Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	100×180×300 mm

Funktionen	
IP-Schutz - Komplettgerät	kein IP-Schutz

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×650×155 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	5,2 kg