



Art.-Nr. 90160

## Marder-Frei Indoor LED

Hilfe bei Marderbesuch zu Hause



Hilft Ihr Haus, Ihre Garage, Scheune und Ihren Dachboden vor Mardern zu schützen. Den Gerätestecker einfach in die Steckdose stecken und schon ist diese Marderabwehr betriebsbereit. Durch die verschiedenen hohen Frequenzen wird die Umgebung beschallt, was das empfindliche Gehör der Marder stört. Der dauernde

Lichtblitz der LED ist ebenso störend. Nach einiger Zeit kann dies sehr unangenehm für die Marder werden und sie beginnen, den Bereich vermehrt zu meiden. Bitte beachten: Bei vollgestellten Dachböden oder Dämm-Material kann sich der Schall nicht so gut ausbreiten, weshalb der Wirkungsbereich hier kleiner sein kann.



### Zusätzliches Informationsangebot

- **Produktmaße:** 13 x 7 x 3 cm (B x H x T)
- **Verpackungsmaße:** 8 x 18,5 x 6 cm (B x H x T)
- **Anleitungen in den Sprachen:** DE, GB, FR, ES, IT, NL, RO
- **Produktvideo, Produktbilder, Szenebilder**
- **Verpackungseinheit:** 10 Stk./Karton



### Technische Daten

- **Wirkungsbereich:** ca. 50 m<sup>2</sup> (je nach Umgebung)
- **Frequenz:** 12 - 23 kHz +/- 10 %
- **Frequenzintervall:** 15 Sek. an/15 Sek. aus (+/- 20 %)
- **Schalldruck:** ca. 85 dB
- **LED:** ca. 4 Sek. an/ca. 26 Sek. aus (Lichtblitz)
- **Anschlussleitung:** ca. 1,5 m
- **Stromverbrauch:** 1,5 W
- **Spannung:** 230 V/50 Hz