



VideoScope XXL



5 m
DOF 1...6 cm

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen – mit Aufnahmefunktion

Rev/0316



– **Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung** liefert Bilder direkt an den LC-Monitor.



– **Problemlokalisierung:** Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung.

– **REC-Funktion Bild und Video:** Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.



– **Wasserdichter Kamerakopf und Kabel**

– **Ideal für unzugängliche Stellen** durch den kleinen Kamerakopf (ø 9 mm)

– **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten** durch 5 m lange Kamera.

– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **4 Hochleistungs-LED's**

– **Fremdlichtreduzierung:** Kontrastreiches LC-Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet.

– Betrieb externer Monitore über **TV-Out Anschluss**

– **Funktion zur Formatierung der SDHC-Speicherkarte**

– **Bildrotation:** Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.



Kamerakopf (ø 9 mm) mit LED-Beleuchtung

3,5" TFT Farbdisplay

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
VideoScope XXL	082.115A	4 021563 687404	2

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5"	180°	ZOOM 1,5x	REC	SD	USB	VIDEO OUT	4x AA
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	------	------	-----------	-----	----	-----	-----------	-------

TECHNISCHE DATEN	
KAMERAKOPF	ø 9 mm, wasserbeständig, IP 67
KAMERAFOKUS	F1 cm - F6 cm
BILDSCHIRMTYP	3,5" TFT Farbdisplay
AUFLÖSUNG KAMERA	640 x 480 Pixel
AUFLÖSUNG DISPLAY	320 x 240 Pixel
AUFLÖSUNG BILD / VIDEO	720 x 480 Pixel
BILDFORMAT / VIDEOFORMAT	JPEG / AVI
LED	10 Helligkeitsstufen
ZOOM	1,5-fach Digitalzoom in 10% Schritten
SPEICHER	Unterstützt SDHC-Karte bis max. 8 GB
SCHNITTSTELLE	Mini-USB
ANSCHLÜSSE	Micro-SD, Analog-Video
LÄNGE FLEXSCHLAUCH	5 m
STROMVERSORGUNG	4 x AA 1,5 Volt Batterien
ARBEITSTEMPERATUR	0 °C ... 45 °C
LAGERTEMPERATUR	-10 °C ... 60 °C
GEWICHT (inkl. Batterien)	1,2 kg



VideoScope XXL

- + Batterien
- + USB-Kabel

Verpackungsgröße (B x H x T)
175 x 300 x 190 mm