



CABLESTAR 100

Digitalradio-Empfangsteil für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039155	schwarz	0000/3915	900 g	600 g	12.00 x 9.00 x 5.70 cm	21.50 x 7.50 x 17.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via Kabel

Anschlussvielfalt für Audioausgabegeräte (z. B. Stereoanlage)

Zweizeiliges OLED-Display

Uhrzeitanzeige

Favoritenliste mit bis zu neun Lieblingssendern

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

ANSCHLÜSSE

IEC (in) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (L/R) : Ja

Audio-Eingang analog (L/R) : Ja

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

DISPLAY

Typ : OLED

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

Kabelradio : Ja

Empfang von : DVB-Radio

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 54 ... 862 MHz

Symbolrate : 0.87 ... 9 Mbaud

Demodulation : 64 / 256 QAM

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch

Programmspeicher Gesamt : 999

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12V/1A

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

Kabel-Radio CABLESTAR 100, Fernbedienung, Netzteil, IEC-Antennenkabel, IEC-Adapter, Stereo-Cinch-Kabel, Bedienungsanleitung

Testurteil(e) CABLESTAR 100



Note: sehr gut (92 %)
SATVISION 02/19



Preis/Leistung: überragend
Stereo-Test



Note: sehr gut
Digital fernsehen 10/18