



DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Serienschalter, 10A 250V 66x75mm

Ausführung		
Produkt-Markename	DELTA	
Art des Installationsschalters / Drehschalter	Nein	
Art des Leuchtmittels	Beleuchtung mit Glühlampe	
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Ausführung des Betätigungselements	Wippe/Taste	
Allgemeine technische Daten		
Bauart des Schalters	Serienschalter	
Montageart	Aufputz	
Oberflächenbearbeitung	sonstige	
Werkstoff	sonstige	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung / Nennwert	250 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP44	
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom	10 A	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A	
Erscheinungsbild		
Erscheinungsbild	glänzend	
Farbe	grau	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Beschriftungsfeld	Nein	
• Meldekontakt	Nein	
• Tastschalter	Nein	
Produkteigenschaft / halogenfrei	Ja	
Anzahl		
Anzahl der Betätigungswippen	2	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemme	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	82 mm	
Tiefe	47 mm	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Material / des Gehäuses	Kunststoff	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätser-</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA4705>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TA4705>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TA4705](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA4705)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



