

Montagerahmen für 10" to 12" -Touch KTP 1000 Basic, MP 277 10" Touch, MP 377 12" Touch, Thin Client 10", IP65 und Blechstärke < 2 mm Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Montagerahmen 10" ... 12" Touch-Geräte
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %

Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Eisenblech	Ja
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Für KTP1000 Basic, MP277 10" Touch, MP377 12" Touch, Thin Client 10"
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6647-0AE11-3AX0
• Produkt 2	6AV6647-0AF11-3AX0
• Produkt 3	6AV6643-0CD01-1AX0
• Produkt 4	6AV6643-7CD00-0CJ0
• Produkt 5	6AV6643-7CD00-0CJ1
letzte Änderung:	23.07.2018