



Wahlschalter für Extension Units, 22mm, rund, Kunststoff, rastend, mit integrierter weißer LED (beleuchtbar), 3 Schaltstellungen 1-0-2, 2 Schließer. (inkl. Leiterplatte, Kontaktmodul)

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Wahlschalter für Extension Unit
Bedienelemente	
Ausführung des Betätigungselements	Drehgriff, 3 Schaltstellungen
Funktionsweise des Betätigungselements	rastend
Form des Betätigungselements	rund
Leuchtmittel	Ja; Beleuchtbar
<ul style="list-style-type: none"> • Art des Leuchtmittels • Farbe des Leuchtmittels 	SMT LED Transluzent weiß
Kontaktbestückung	2 Schließer
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Gewinding
Fronteinbau	Ja; Frontplattenbefestigung in einer Extension Unit für 16:9 PRO Geräte
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich 	
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65 (frontseitig) nach EN60529 und NEMA4
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja; nur in Verbindung mit Extension Unit
cULus	Ja; nur in Verbindung mit Extension Unit
RCM (ehemals C-TICK)	Ja; nur in Verbindung mit Extension Unit
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	0 °C 50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	-20 °C 60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellungshöhe über NN, max. 	3 500 m
Relative Luftfeuchte	

• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Material des Betätigungselements	Kunststoff
Material des Frontrings	Kunststoff
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	grau
Farbe des Frontrings	Silber Metallic
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	300 000
Maße	
Höhe der Gehäusefront	22,24 mm
Einbaudurchmesser	22,3 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	50 g
Gewicht (mit Verpackung)	100 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	Geeignet für Extension Units der 16:9 HMI/IPC PRO Geräte (Handbuch beachten)
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV7674-1LA31-0AA0
• Produkt 2	6AV7674-1LA41-0AA0
• Produkt 3	6AV7674-1LA51-0AA0
• Produkt 4	6AV7674-1LA61-0AA0
• Produkt 5	6AV7674-1LA32-0AA0
• Produkt 6	6AV7674-1LA42-0AA0
• Produkt 7	6AV7674-1LA52-0AA0
• Produkt 8	6AV7674-1LA62-0AA0
letzte Änderung:	15.07.2021 