



Abbildung ähnlich

Spannungsrelais AC 230/400V 0,85 1 Wechslerkontakt  
Ansprechverzögerung 0,5 S Rückseitigchaltverzögerung 60 S

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Spannungsrelais
Allgemeine technische Daten	
einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Anfangswert	0,5 s
messbare Spannung / bei AC / Anfangswert	195,5 V
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung	AC
Spannungsart / zur Überwachung	AC
einstellbarer Spannungsbereich / Endwert	195,5 V
messbare Spannung / bei AC / Endwert	264,5 V
Strom	
einstellbarer Spannungsbereich / Anfangswert	195,5 V
Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal</li> <li>bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal</li> <li>bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal</li> <li>bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	195,5 V 264,5 V 195,5 V 264,5 V
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	1
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0
Einstellbare Parameter	
einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Endwert	0,5 s
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anfangswert</li> <li>Endwert</li> </ul>	60 s 60 s
Produktfunktion	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsfenstererkennung 1 Phase</li> <li>Spannungsfenstererkennung 3 Phasen</li> <li>Spannungsfenstererkennung DC</li> <li>Überspannungserkennung 1 Phase</li> <li>Überspannungserkennung 3 Phasen</li> <li>Überspannungserkennung DC</li> <li>Unterspannungserkennung 1 Phase</li> <li>Unterspannungserkennung 3 Phasen</li> </ul>	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja

- Unterspannungserkennung DC

Nein

#### Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Schraubanschluss

- Stecksockel

Nein

#### Mechanischer Aufbau

Höhe

90 mm

Breite

18 mm

Tiefe

64 mm

allgemeine Pro-  
duktzulassung

Konformitätser-  
klärung

Sonstige



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3414>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3414>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT3414](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3414)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



