



SIMATIC S7-400, Schnittstellenmodul IF963-TTY mit TTY-Schnittstelle für PTP-Kopplung mit CP441 AB CP 441- AA05

Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	15 mA aus 3,3 V; 23 mA aus 24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,6 W
Schnittstellen	
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	19,2 kbit/s
• Leitungslänge, max.	1 000 m; bei 9 600 bit/s
Maße	
Breite	19 mm
Höhe	67 mm
Tiefe	87 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	80 g
letzte Änderung:	01.07.2021 