



Einspeiseklemme ,25mm² Kabeleingang Links mit Berührungsschutz IP20

| Ausführung | | |
|---|-----------------------|----------|
| Produkt-Markename | SETRON | |
| Produkt-Bezeichnung | Sammelschienensysteme | |
| Ausführung des Produkts | Zubehör | |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | 690 V | |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 80 A | |
| Zubehör | | |
| Zubehör | Einspeiseklemme | |
| Anschlüsse | | |
| Anzugsdrehmoment | | |
| • minimal | 1 N·m | |
| • maximal | 2 N·m | |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig | 6-25 mm ² | |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Höhe | 17,7 mm | |
| Breite | 17,5 mm | |
| Tiefe | 14 mm | |
| Länge | 37 mm | |
| Nettogewicht | 10 g | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3771-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3771-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3771-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



