



Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienensysteme
Ausführung des Produkts	Zubehör
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	80 A
Zubehör	
Zubehör	Anschlussklemme
Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment	
• minimal	1 N·m
• maximal	2 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig	6-25 mm ²
Mechanischer Aufbau	
Höhe	17,7 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	13 mm
Länge	26,5 mm
Nettogewicht	13,5 g
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
Sonstige	Sonstige



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
 Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3768-4>
 Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3768-4>
 Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3768-4
 CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>



