



SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P8+A4+0B, BU-Typ F0, Push-In-Klemmen, mit 4 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mmx117mm

| Allgemeine Informationen                        |  |
|---|--|
| Produkttyp-Bezeichnung                          | BU-Typ F0  |
| HW-Funktionsstand                               | ab FS10  |
| Versorgungsspannung                             |  |
| Nennwert (DC)                                   | Siehe Handbuch                                     |
| Nennwert (AC)                                   | Siehe Handbuch                                     |
| Netzfilter                                      |  |
| • integriert                                    | Nein   |
| Stromtragfähigkeit                              |  |
| bis 60 °C, max.                                 | 10 A   |
| für P1- und P2-Schiene, max.                    | 10 A   |
| für AUX-Schiene, max.                           | 10 A   |
| für Prozessklemmen, max.                        | 5 A  |
| Hardware-Ausbau                                 |  |
| automatische Kodierung                          | Ja   |
| Steckplätze                                     |  |
| • Anzahl Steckplätze                            | 1; Typ F0  |
| Potenzialtrennung                               |  |
| zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung    | Ja   |
| zwischen Prozessklemmen und Versorgungsspannung | Ja   |
| zwischen Powerbus und Versorgungsspannung       | Ja   |
| Isolation                                       |  |
| Isolation geprüft mit                           | DC 3 100 V   |
| Umgebungsbedingungen                            |  |
| Umgebungstemperatur im Betrieb                  |  |
| • waagerechte Einbaulage, min.                  | -30 °C   |
| • waagerechte Einbaulage, max.                  | 60 °C  |
| • senkrechte Einbaulage, min.                   | -30 °C   |
| • senkrechte Einbaulage, max.                   | 50 °C  |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel       |  |
| • Aufstellungshöhe über NN, max.                | 2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m |
| Maße  |  |
| Breite  | 20 mm  |
| Höhe  | 117 mm   |
| Tiefe   | 35 mm  |
| Gewichte  |  |
| Gewicht, ca.                                    | 48 g   |
| letzte Änderung:                                | 19.12.2020   |

