



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54

| Ausführung | |
|--|--------------------------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Austrittsfilter |
| Art der Lüftung | Entlüftung |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter | Nein |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| Ausschnittbreite | 292 mm |
| Ausschnitthöhe | 292 mm |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP54 |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | kieselgrau |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / Lüfter | Nein |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 323 mm |
| Breite | 323 mm |
| Tiefe | 39,7 mm |
| Einbauort | Schaltschrankseitenwände, -tür |
| Befestigungsart | Schnappbefestigung |
| Befestigungsart | |
| • 19-Zoll Einbau | Nein |
| • Wandmontage | Ja |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Material | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| • minimal | -20 °C |
| • maximal | 65 °C |
| Approbationen Zertifikate | |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | V |
| allgemeine Produktzulassung | |
| Konformitätserklärung | Sonstige |



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6400-2GV67>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-2GV67>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6400-2GV67

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



