

IPO-Klemmen, Durchgangsklemme



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	PE-Durchgangsklemme
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	5,2 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Erscheinungsbild	
Farbe	grün-gelb
Produktdetails	
Produktausstattung / PEN-Funktion	Ja
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja
Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	3
Anschlüsse	
Abisolierlänge	10 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
• minimal	0,14 mm ²
• maximal	4 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
• minimal	0,14 mm ²
• maximal	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung / minimal	0,2 mm ²
• mit Aderendbearbeitung / maximal	2,5 mm ²
• ohne Aderendbearbeitung / maximal	2,5 mm ²
Ausführung des Anschlusses	
• 1	Steckanschluss
• 2	Steckanschluss
Position / der Anschlussklemme	oben
Mechanischer Aufbau	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	36,5 mm
Länge	60,5 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Nettogewicht	10,2 g
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb

- minimal
- maximal

-25 °C

35 °C

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Sonstige



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH6003-0CF07>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6003-0CF07>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH6003-0CF07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



