



INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 40A
Ansteuerung AC/DC 24V

Ausführung			
Produkt-Markenname		SETRON	
Produkt-Bezeichnung		Insta Schütz	
Ausführung des Produkts		4 Schließer	
Spannungsart / der Betriebsspannung		AC	
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung		AC/DC	
Versorgungsspannung			
Betriebsspannung / Bemessungswert			
• minimal		400 V	
• maximal		400 V	
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP		IP20	
Verlustleistung			
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol		4 W	
Strom			
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert		40 A	
Steuerstromkreis			
Steuerspeisespannung			
• Bemessungswert		24 V	
• Bemessungswert / maximal		24 V	
• bei DC / Bemessungswert		24 V	
Produktdetails			
Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung		Nein	
Anzahl der Öffner		0	
Anzahl der Schließer		4	
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen		Ja	
Anschlüsse			
Einbau- bzw. Montagehinweis		Zur Gewährleistung der Wärmeableitung sind Distanzstücke einzuplanen	
Mechanischer Aufbau			
Höhe		90 mm	
Breite		53,5 mm	
Tiefe		71 mm	
Einbautiefe		64 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		3	
Nettogewicht		150 g	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen



[Sonstige](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5040-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5040-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5040-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





