



SIMATIC DP, DP-Masteranschlusung für IM151-7 CPU oder IM151-8 PN/DP (ET200S), Modul m. PROFIBUS-DP-Schnittst. (9-polig Sub-D Buchse) als DP-Master

Hardware-Ausbau	
Anzahl Baugruppen je CPU	1
Schnittstellen	
PROFIBUS DP	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s
• Leitungslänge, max.	100 m; geschirmt
Protokolle	
PROFIBUS DP	Ja
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	119,5 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	100 g
letzte Änderung:	28.07.2021 