

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC02-6BB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	22,8 A
-----------------	--------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	150,0 mm (5,9 in)
Höhe	213,0 mm (8,4 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	2,2 kg (4,8 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 6,00 mm <sup>2</sup> (16 ... 10 AWG)

#### Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Anschlussquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup> (14 AWG)
Leitungslänge	0,46 m (1,51 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------