



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3201-0BE21-8AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung Pdb	0,375 kW
Bemessungsleistung, max.	7,50 kW

Allgemeine tech. Daten

Widerstand	75 Ω
------------	------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	2,73 kg (6,02 lb)
Breite	175,0 mm (6,89 in)
Höhe	345,0 mm (13,58 in)
Tiefe	100,0 mm (3,94 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung	Reihenklemme
------------	--------------

Anschlussquerschnitt	2,50 mm ²
----------------------	----------------------

PE-Anschluss

Ausführung	Ja
Ausführung am Gehäuse	Schraube M4

Thermoschalter

Ausführung	Öffner
------------	--------

Anschlussquerschnitt	2,50 mm ²
----------------------	----------------------