

NH-Sicherungsunterteil Größe 2xL 400A 1500V für Photovoltaik-Anwendungen



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes / der Anschlussschraube	M10
Ausführung des Produkts	NH-Unterteile 3NH

Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	NH2XL
Versorgungsspannung	1 500 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC 	

Strom	
Bemessungsstrom I_n / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	368 A
Strom / bei AC / Bemessungswert	400 A

Produktdetails	
Produktbestandteil / Einschwenkvorrichtung	Ja
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I_{cu})	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert 	

Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	20 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses <ul style="list-style-type: none"> • für Hauptstromkreis 	für Montage auf Montageplatte Flachanschluss

Mechanischer Aufbau	
Höhe	341 mm
Breite	83 mm
Tiefe	144 mm
Befestigungsart	Festeinbau
Befestigungsart <ul style="list-style-type: none"> • Reitermontage 	Nein
Nettogewicht	1 729 g
Referenzkennzeichen <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß IEC 81346-2:2009 	F F

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH7361-4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH7361-4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH7361-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>