



Abbildung ähnlich

SIMATIC HMI Anschlusskabel für KTPX00(F) Mobile, Länge 20m

| Allgemeine Informationen                   |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Produkttyp-Bezeichnung                     | Anschlusskabel |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate           |                |
| CE-Kennzeichen                             | Ja             |
| cULus                                      | Ja             |
| RCM (ehemals C-TICK)                       | Ja             |
| KC-Zulassung                               | Ja             |
| geeignet für Sicherheitsfunktionen         | Ja             |
| Umgebungsbedingungen                       |                |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |                |
| • min.                                     | 0 °C           |
| • max.                                     | 55 °C          |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |                |
| • min.                                     | -20 °C         |
| • max.                                     | 60 °C          |
| Leitungen                                  |                |
| Leitungslänge                              | 20 m           |
| maximale Zugbelastung                      | 300 N          |
| Farbe des Kabelmantels                     |                |
| • grün                                     | Ja             |
| Lieferumfang                               |                |
| Liefermenge in Stück                       | 1              |
| Sonstiges                                  |                |
| Handelsware                                | Ja             |
| Hersteller-Name                            | auf Anfrage    |
| Nutzbar in folgenden Produkten             |                |
| • Produkt 1                                | 6AV2125-*      |

letzte Änderung: 16.04.2021