

Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET), Länge 2m



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Anschlussleitung PN
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja; z. B. Not-Stopp, Zustimmungtaste
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
Leitungen	
Leitungslänge	2 m
kleinster Biegeradius	45 mm
Farbe des Kabelmantels	grün
Ölbeständigkeit Aussenmantel	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle
Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol	Ja
Mechanik/Material	
Material des Kabelmantels	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfmeth B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963
Maße	
Dicke	9 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Hersteller-Kontakt	simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5

[6AV6645-0CA01-0AX0](#)

[6AV6645-0CB01-0AX0](#)

[6AV6645-0CB01-0AX0](#)

6AV6645-0A\*

[6AV6645-0BE02-0AX0](#)

**letzte Änderung:**

29.05.2021 