



SIMATIC S7-400, Anschaltbaugr. Empfangs-IM 461-3 für dezentrale Kopplung bis 102 m, mit K-Bus

Abbildung ähnlich

| Eingangsstrom   |  |
|---|--|
| aus Rückwandbus DC 5 V, max.                                | 620 mA   |
| Verlustleistung   |  |
| Verlustleistung, max.                                       | 3 100 mW   |
| Hardware-Ausbau   |  |
| Leitungslänge zwischen erster und letzter Anschaltung, max. | 102,25 m   |
| Maße  |  |
| Breite  | 25 mm  |
| Höhe  | 290 mm   |
| Tiefe   | 217 mm   |
| Gewichte  |  |
| Gewicht, ca.  | 620 g  |
| <b>letzte Änderung:</b>                                     | 18.12.2020  |