



Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|------------------------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Sammelschienensysteme |
| Ausführung des Produkts | Zubehör |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | 690 V |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 80 A |
| Zubehör | |
| Zubehör | Anschlussklemme |
| Anschlüsse | |
| Anzugsdrehmoment | |
| • minimal | 1 N·m |
| • maximal | 2 N·m |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig | 6-25 mm ² |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 17,7 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Tiefe | 13 mm |
| Länge | 26,5 mm |
| Nettogewicht | 13,5 g |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
| Sonstige | Sonstige |



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3768-5>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3768-5>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3768-5

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



