

Service-Set für OP 73micro, OP 73, OP 77A, OP 77B Menge und Inhalt:  
siehe technische Daten



| Allgemeine Informationen                   |   |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung                     | Service-Set   |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate           |   |
| CE-Kennzeichen                             | Ja  |
| Umgebungsbedingungen                       |   |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |   |
| • min.                                     | 0 °C  |
| • max.                                     | 55 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |   |
| • min.                                     | -20 °C  |
| • max.                                     | 70 °C   |
| Relative Luftfeuchte                       |   |
| • Betrieb, max.                            | 95 %  |
| Lieferumfang                               |   |
| Liefermenge in Stück                       | 1; Inhalt: 1x Einbaudichtung OP73, 1x Einbaudichtung OP77, 4x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig |
| • Teile pro Stück                          |   |
| Sonstiges                                  |   |
| Hinweis:                                   | für OP73micro, OP73, OP77A, OP77B   |
| Nutzbar in folgenden Produkten             |   |
| • Produkt 1                                | <a href="#">6AV6640-0BA11-0AX0</a>  |
| • Produkt 2                                | <a href="#">6AV6641-0AA11-0AX0</a>  |
| • Produkt 3                                | <a href="#">6AV6641-0BA11-0AX0</a>  |
| • Produkt 4                                | <a href="#">6AV6641-0BA11-0AX1</a>  |
| • Produkt 5                                | <a href="#">6AV6641-0CA01-0AX0</a>  |
| • Produkt 6                                | <a href="#">6AV6641-0CA01-0AX1</a>  |
| letzte Änderung:                           | 16.12.2020  |