



Dauerlichtelement, grün, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d ohne Leuchtelement

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markenname	SIRIUS	
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement	
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht	
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	
Betriebsspannung	bei DC Bemessungswert 12 ... 230 V bei AC bei 50 Hz Bemessungswert 12 ... 230 V bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 12 ... 230 V	
Material	PC	
Farbe	grün	
Befestigungsart	Bajonett	
Referenzkennzeichen	gemäß DIN EN 61346-2 P gemäß IEC 81346-2:2009 P	
Mechanische Daten		
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	70 mm	
Leuchtmittel		
Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein	
Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED	
Lichtstärke	0,52 cd	
Lichtstärke	0,4 ... 0,67 cd	
Ausführung der Fassung	BA 15d	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C	
Schutzart IP	IP65	
Höhe	65,5 mm	
Breite	70 mm	
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AC>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4400-1AC>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4400-1AC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AC&lang=de



-P



letzte Änderung:

23.12.2020 [↗](#)