

Dauerlichtelement, gelb, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung	
• bei DC Bemessungswert	12 ... 230 V
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	12 ... 230 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	12 ... 230 V
Farbe	gelb
Befestigungsart	Bajonett
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß IEC 81346-2:2009	P

Mechanische Daten

Außendurchmesser des Signalsäulenelements	70 mm
---	-------

Leuchtmittel

Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein
---------------------------------	------

Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED
Lichtstärke	1,04 cd
Lichtstärke	0,79 ... 1,42 cd
Ausführung der Fassung	BA 15d

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Schutzart IP	IP65
Höhe	65,5 mm
Breite	70 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AD>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4400-1AD>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4400-1AD>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AD&lang=de



letzte Änderung:



WS 4444;
WS 6.8333, 8WD44..._ALL
19.07.2018