



SIVACON , Türhälfte, links, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H: 2000 mm, B: 900 mm, RAL 7035, Schutzklasse1

Ausführung				
Produkt-Markename	SIVACON			
Produkt-Bezeichnung	Türhälfte			
Ausführung des Produkts	mit Lüftungsöffnungen			
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet			
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein			
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP40			
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1			
Erscheinungsbild				
RAL-Farbnummer	RAL 7035			
Farbe	Lichtgrau			
Produktdetails				
Produktbestandteil				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüftung</li> <li>• Sichttür</li> <li>• Tür für Trennschalterverriegelung</li> </ul>	<p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p>			
Mechanischer Aufbau				
Höhe	2 000 mm			
Breite	900 mm			
Anschlagrichtung der Tür	links			
Material	Stahl			
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige	



[UK-Konformitätserklärung](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1090-2UT25-2BA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1090-2UT25-2BA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1090-2UT25-2BA2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1090-2UT25-2BA2)

CAX-Online-Generator



