



## TECHNISTAR S6

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047174	0000/4717	1.24 kg	600 g	schwarz	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>LEISTUNG / ENERGIEWERTE</b>	Frequenz: 50 Hz
HDMI™ (out): 1	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4.8 W ohne LNB	Netzteil: extern DC 12V/2A
USB: 1 (USB 2.0)	Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,3 W	<b>TECHNISAT CONNECT</b>
Common Interface Plus (CI+): Ja	<b>LNB</b>	Control: Ja
Smartcard-Leser: Ja	Spannungsversorgung vertikal: 14 V	SFI: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja	Spannungsversorgung horizontal: 18 V	<b>TUNER</b>
Audio / Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset optional unter 0000/3649 erhältlich	LNB-Modulation: 22 kHz	Tuner-Typ: DigitalSat
Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja	Stromversorgung: 400 mA	DVB-S Tuner: 1
F-Buchse: Ja	DiSEqC: 1.0 / 1.2	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio
<b>BILD-FORMATE</b>	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1
Bild-Formate: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	<b>MULTIMEDIA</b>	<b>TUNER - SAT</b>
<b>BILD-FUNKTIONEN</b>	Mediaplayer: Ja	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Standbild: Ja	DVR Funktion: USB	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
<b>DECODER</b>	TimeShift: Ja	DVB-S: QPSK
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	DVB-S2: 8PSK - QPSK
<b>DISPLAY</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	Programmspeicher Gesamt: 9999	FEC: RS, LDPC, BCH
<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE</b>	Regionalprogramm Auswahl: Ja	<b>UMGEBUNG</b>
Conax: Ja	Sleptimer: Ja	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
CI+: Ja (v1.3)	Uhr: Ja	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
<b>HOTELMODE</b>	Videotext: Ja	Lagertemperaturbereich: -20 ... 60 °C
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	Seitenspeicher: 1000	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	Teletextuntertitel: Ja	Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF
Lautstärke verriegelbar: Ja	Internetradio: Ja	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Menüverriegelung: Ja	OSD-Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Video-Codcs: MPEG-4, MPEG-2, H.264
Sperre Bedienfeld: Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>	Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
Integrierte LED-Uhr: Ja	Nennspannung: 230 V	<b>LIEFERUMFANG</b>
Startquelle wählbar: Ja		TECHNISTAR S6, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung
Startprogramm wählbar: Ja		
<b>KEYFEATURES</b>		
TechniSat CONNECT	TechniFamily	Netzwerkschnittstelle
"SiehFern INFO" (SFI)	DVRready <sup>1</sup>	Schnittfunktion
ISIPRO	Perfect Recording	TechniRouter-ready
TechniMatic	Pay-TV-fähig <sup>2</sup>	ISI Mode
AutoInstall	Universal Plug and Play (UPnP)	

- 1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.
- 2) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich)