



80349300 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Deko-Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, ideale Kombination aus vertrautem Gluehlampendesign und gemuetlichem, warmweissen Licht, geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkoemmlichen Leuchtmitteln, Dimmbar - Fuer jede Stimmung das richtige Licht dank stufenloser Dimmbarkeit. Wir praesentieren die neue Philips Vintage LED Lampenfamilie, eine Kollektion, die an altbekannte Gluehbirnen erinnert. Sie sehen besonders gut aus, wenn Sie als Einzelstuecke verwendet werden und erzeugen ein Gefuehl von Nostalgie in Ihrer Inneneinrichtung.

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6,5
Ersatzwattage	40
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2000
Schalthaefigkeit	20000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8718696803493
Bestellnummer (EOC)	871869680349300

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	230
Artikel mit Verpackung / g	765

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Mengen

Kleinste Bestellmenge	2
Anzahl Packs pro VPE	2

Service

Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	gold

Verpackungsmaeue

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	29,3	16	16
Verpackung in cm (H/B/T)	32	18,5	18,5

Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

Verschiedenes

Typ	A160
-----	------