



USB-Ladegerät, 2 Anschlüsse



Benutzerhandbuch

31813

Spezifikationen

Gewicht	65 g
Abmessungen	45 x 26 x 89 mm
Eingänge	100 bis 240 VAC 50/60 Hz
Ausgänge	5 V/insgesamt 4 A Typ-C™ 5 V/max. 3 A USB-Anschluss: 5 V, max. 2,4 A
Betriebstemperatur	-10 bis 35 °C
Behördliche Genehmigungen	CE

Lademethode

1. Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose mit 100 bis 240 V an. Das USB-Ladegerät (31813) von ednet ist einsatzbereit.
2. Am Ladegerät gibt es einen USB-C- und einen USB-A-Ausgang, um ein Ladekabel anzuschließen. Es liefert Gleichstrom mit bis zu 5 V / 4 A und es können bis zu 2 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.

Kompatibilität

Das Ladegerät ist mit iPad®/iPhone®, Android Smartphones/Tablets oder anderen Smartphones und Tablet-PCs, tragbaren Lautsprechern, Kameras usw. kompatibel.

* Alle oben verwendeten Markennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Warenzeichenhalter.

Packungsinhalt

- 1x Hauptgerät
- 1x Benutzerhandbuch

Wartung

Beachten Sie zur Lebensdauererlängerung des Produkts folgendes:

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf und halten Sie feuchte und ätzende Materialien fern.
- Das Gerät nicht auseinander bauen.
- Bewahren Sie es nicht an zu heißen oder zu kalten Orten auf.
- Das Produkt keinen Stößen aussetzen und es nicht fallen lassen.

Alle Geräte wurden getestet und geprüft. Nehmen Sie bei Überhitzung, Verformung, Bruch des Gehäuses oder anderen ungewöhnlichen Situationen das Produkt außer Betrieb und wenden sich an unseren Verkaufsmitarbeiter oder unser Unternehmen.

Verwendete Symbole: Nur in Innenräumen verwenden.



Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

