


URBAN SERIES



Technische Daten

- Leistungsaufnahme: 280 W
- Leerlaufdrehzahl: 12000 min⁻¹
- Mähkreisdurchmesser: 23 cm
- Mähsystem: Doppelfadensystem
- Fadendurchmesser: 1,2 mm
- Fadenlänge: 2 x 4 m
- Fadenverlängerung: Tap & Go
- Gewicht: 1,2 kg
- Elektrische Spannung/Frequenz: 230-240 V / 50-60 Hz

Verpackung enthält

- Rasentrimmer Skil 0732
- Fadenspulen (3 Stck.)
- Skil Schienenmodul zur Aufbewahrung
- Betriebsanleitung

Produktmerkmale

- Exklusiv bei Skil: Griffdesign „Easy Storage“ für komfortables Aufhängen des Werkzeugs an der im Lieferumfang enthaltenen Skil Aufbewahrungsschiene
- Kraftvoller 280-Watt-Motor für die meisten Grastrimmarbeiten
- Extrem leichte Konstruktion (nur 1,2 kg)
- Schneidsystem mit 2 Fäden für schnelle und perfekte Trimmergebnisse
- Fadenvorschub „Tap&Go“ zur einfachen Freigabe von zusätzlichem Faden während der Arbeit
- Großer, leicht zu bedienender Ein/Aus-Schalter für optimalen Komfort

Verpackungsinformation

Abmessungen (B x H x T)	135x189x573
Anzahl je Außenverpackung	1
Pro Europalette (120 x 80 cm)	56

Verfügbarkeit

Siehe Kurzbeschreibung

Logistik

Germany

Bestellcode

F015 0732 AG

EAN-Code

8710364078394

Warennummer

8467298000



März 2018