

2432E

Artikel Nr.: 2432E

Seitenschneider - ovaler Kopf




Dies ist die Standard-Kopfform.



Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.



Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.



[source images](#)

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 2400 MagicSense ist eine Serie mittelgroßer Präzisionsschneider, die Robustheit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit vereint. Eine große Auswahl an Kopfformen für Präzisionsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Die optimierte ergonomische Form der Serie 2400 MagicSense verhindert die Ermüdung der Hand. Für eine extrem hohe Lebensdauer werden diese Schneider aus optimierten, induktionsgehärteten Schneidkanten mit bis zu 64–65 HRc hergestellt. Für die Schneidkanten wird ein spezieller Werkzeugstahl verwendet. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

Series 2400 MagicSense

mm	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Inch	.0001	.003	.007	.011	.015	.019	.023	.027	.031	.035	.039	.043	.047	.051	.055	.059	.062	.066	.070	.074	.078

	2412E		Semi Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2412E]																				
	2422E		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2422E]																				
	2432E		Super Full Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2432E]																				
	2477E		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2477E]																				
	2403E		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2403E]																				
	2404E		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2404E]																				
	2482E		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2482E]																				
	2475E		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2475E]																				
	2470E		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2470E]																				
	2476TX2		Flush / Carbide	[Bar chart showing cutting capacity for 2476TX2]																				





Technical Data

Länge mm	130
Länge der Schneiden mm	12
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	19
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	2.568
Länge der Schneiden Inch	0.472
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	0.748
ESD sicher	on
Schnitt	Perfekt planer Schnitt
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 0,8
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,6
Länge Inch	5.118
Gewicht in g	72.8
Anwendungen Erem	Mikroelektronik