

KSW KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSW 2,5 24/3,5 1-24
Best.-Nr.	1652250001
Ausführung	KSW, Klemmenmarkierung, 2,5 x 84 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4008190402129
VPE	10 Stück
Produktalternative	1629920000
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

KSW KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	84 mm	Breite (inch)	3,307 inch
Höhe	2,5 mm	Höhe (inch)	0,098 inch
Nettogewicht	1,4 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	20	Applikation / Hersteller	Weidmueller
Aufdruck	1-24	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Ausführung	selbstklebend	Breite	84 mm
Einsatztemperaturbereich	150 °C	Farbe	weiß
Kleber	Acrylat	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	Werkstoff	Polyester, PVC frei

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD