

Conrad Electronic SE

**Artikeldaten:**

EAN: 4007123637539
Artnr: 9201500200

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 37.00/37.00/22.50 cm
Gew. B/N: 8.100/8.060 Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

professionalLINE Kabeltrommel BQ IP44 50m H07BQ-F 3G1,5.

Profittrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.

Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.

Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.

Das Rubbabaren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.

Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.

4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.

Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Design geschützt. / Patent angemeldet.

Kabellänge: 50 m.

Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5.

Kabelqualität: BREMAXX®-PUR.

Kabelfarbe: Orange.