

Conrad Electronic SE

**Artikeldaten:**

EAN: 4007123637492
Artnr: 9202330100

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 37.50/24.00/37.50 cm
Gew. B/N: 10.230/9. Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

professionalLINE Kabeltrommel RN IP44 33m H07RN-F 3G2,5.

Profittrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.

Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.

Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.

Das Rubbabaren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.

Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.

Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Design geschützt. / Patent angemeldet.

Kabellänge: 33 m.

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5.

Kabelqualität: Gummi-Neopren.

Kabelfarbe: Schwarz.