

Conrad Electronic SE

**Artikeldaten:**

EAN: 4007123637560
Artnr: 9222200100

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 38.00/24.00/38.00 cm
Gew. B/N: 9.560/9.040 Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

professionalLINE Kabeltrommel CEE 1 IP44 20m H07RN-F 5G2,5.

Profittrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.

Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.

Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.

Das Rubbabaren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.

Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.

Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Design geschützt. / Patent angemeldet.

Kabellänge: 20 m.

Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5.

Kabelqualität: Gummi-Neopren.

Kabelfarbe: Schwarz.