

# Conrad Electronic SE



#### Artikeldaten:

EAN: 4007123638888  
Artnr: 9191500200

#### Verpackung, außen Maße

VPE: 1

#### Technische Daten

Maße (H/B/T): 40.00/22.50/32.00 cm  
Gew. B/N: 7.410/7.000 Kg

#### Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

#### professionalLINE SteelCore Kabeltrommel IP44 50m H07BQ-F 3G1,5.

Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.

Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.

Unempfindlich gegen Benzine und Öle.

Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobienbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.

4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.

Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Design geschützt. / Patent angemeldet.

Kabellänge: 50 m.

Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5.

Kabelqualität: BREMAXX®-PUR.

Kabelfarbe: Orange.